

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino z izvrtino za hladilni kanal, HSK-A 63 kratka, Vpenjalni Ø D1: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304305 25
GTIN	4045197288967
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

GARANT: Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	25 mm
Previsna dolžina A	110 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	25
Zunanji Ø D	65 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Oblika	A
Izvertina za hladilni kanal	z možnostjo zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 25	309890 25
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 25 mm	309900 25
HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 25	309880 25