

**HD-vpenjalna glava srednja, vitka, oblika ADB, BT 40, Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje

303455 20

GTIN

Razred artikla

33W

Opis**Izvedba:**

- **Točnost krožnega teka $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Vgrajena možnost aksialnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.**
- **Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.**
- **Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.**

Uporaba:Za vrtnje, povrtavanje in **fino** rezkanje.**Obseg dobave:**

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, reducirna tulka art. 302135–302180.

Tehnični opis

Navoj M	M16 x 1
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
L ₂	47 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Ø D ₂	42 mm
Zunanji Ø D	49,5 mm
Trn za rezkarje	BT 40

Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302155 8
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302155 10
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302155 12
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302160 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302155 3

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302155 14
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302160 12
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5