

3M**Izolirni trakovi, 15 mm×10 m, Barva: GREY**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083652 GREY
GTIN	4054596613614
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ Temflex® 165 je **univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak**. Težko vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Dolžina	10 m
Barva	siva
Debelina	0,15 mm
Oznaka proizvajalca	3M® Temflex® 165
Širina	15 mm

temperaturna obstojnost do	90 °C
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Lepilna moč na jeklu	0,2 N/mm
Črtalo na voljo	ne
Natezna trdnost	2 N/mm
Raztegljivost	200 %
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Izolacija
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Označevanje
Nosilni material	PVC-folija
Značilnost blagovnega imena	15 mm×10 m
Vrsta izdelka	Lepilni trak