



## HD-vpenjalna glava srednja, vitka, oblika ADB, BT 40, Vpenjalni Ø D1: 25mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje

303455 25

GTIN

Razred artikla

33W

### Opis

#### Izvedba:

- Točnost krožnega teka  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- Vgrajena možnost aksialnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

#### Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in **fino** rezkanje.

#### Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

#### Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, reducirna tulka art. 302135–302180.

### Tehnični opis

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Navoj M	M16 x 1
Ø D <sub>2</sub>	55 mm
L <sub>2</sub>	50 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji Ø D	52 mm
Trn za rezkarje	BT 40

Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40