



HD-vpenjalna glava srednja, vitka, oblika ADB, BT 40, Vpenjalni Ø D1: 32mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	303455 32
GTIN	
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- Točnost krožnega teka $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Vgrajena možnost aksialnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm.
- Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.
- Tlak hladilnega sredstva do 80 barov.

Uporaba:

Za vrtanje, povrtavanje in **fino** rezkanje.

Obseg dobave:

Vklj. z izvijačem za notranji 6-kotniks T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308760–308806, reducirna tulka art. 302135–302180.

Tehnični opis

L ₂	48 mm
Ø D ₂	63 mm
Navoj M	M16 x 1
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Previsna dolžina A	90 mm
Zunanji Ø D	62 mm
Trn za rezkarje	BT 40

Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Hidravlično-raztezna vpenjalna glava

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 18 mm	302175 18
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 20 mm	302175 20
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302175 8
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302180 12
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302175 6
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 20 mm	302180 20
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302175 10
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302180 6

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 25 mm	302175 25
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302175 16
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302175 12
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 25 mm	302180 25
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302180 10
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302180 16
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302175 14
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302180 14
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 18 mm	302180 18
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302180 8