

HOLEX**ER-vpenjalna stročnica, ER 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 18mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309040 18 |
| GTIN | 4045197151803 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10 – 9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Tehnični opis

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d | 18 mm |
| Trn za rezkarje | ER 40 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm |
| Tip | 472 E |
| Zunanji Ø D | 41 mm |
| Celotna dolžina L | 46 mm |
| Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |

