


3M**Opozorilni PVC-trak za označevanje, Barva: YB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083637 YB
GTIN	2050001712356
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Lepilni trak je primeren za označitev nevarnih mest in mest za postavitev materiala ter za označevanje kotov in robov.

Izjemno primeren za območja z majhno obremenitvijo s transportnimi enotami. **3M™ 766i** je rumeno-črno črtast.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	766i
Debelina	0,125 mm

Dolžina	33 m
Širina	50 mm
Barva	rumeno črna
Vrsta lepilnega traku	enostranski
temperaturna obstojnost do	29 °C
Posebnosti	preprosto odstranjevanje
Posebnosti	prilagodljivost
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Raztegljivost	180 %
Nosilni material	PVC-folija
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Črtalo na voljo	ne
Natezna trdnost	2,28 N/mm
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Označevanje
Lepilna moč na jeklu	0,21 N/mm
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Vrsta izdelka	Lepilni trak