

**ER-vpenjalna stročnica, ER 40, Nazivni Ø vpenjanja d: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309040 19
GTIN	4045197151810
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

**Napotek:**

**Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10 – 9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).**

**Tehnični opis**

Nazivni Ø vpenjanja d	19 mm
Trn za rezkarje	ER 40
Standard	ISO 15488-B
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	472 E
Zunanji Ø D	41 mm
Celotna dolžina L	46 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

