

Garant**Glave za vpenjalne stročnice, posebej ozka, BT 40 A = 120, Vpenjalno območje: 2-6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302866 2-6
GTIN	4045197821577
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Zunanji in notranji konus sta brušena.
- Držala prenapeta.
- Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!

Prednosti:

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806,

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835,

GARANT vpenjalne stročnice art. 309563,

vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 – 309573.

Strategija odrezovanja: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Zunanji Ø D: 27 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	120 mm
Ø D ₁	9 mm
Vpenjalna širina	2 - 6 mm
Ø D ₂	13 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepi ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40