

Garant**Glave za vpenjalne stročnice, posebej ozka, BT 40 A = 160, Vpenjalno območje: 2-6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302868 2-6
GTIN	4045197821584
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Zunanji in notranji konus sta brušena.**
- **Držala prenapeta.**
- **Vpenjalna stročnica se z vpenjalnim vijakom od zadaj vpne skozi vpenjalno glavo, vpenjalna matica ni potrebna!**

Prednosti:

Ekstremno vitka izvedba omogoča obdelavo tudi težko dostopnih sestavnih delov, na primer pri izdelavi orodja in kalupov.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 6499.

Obseg dobave:

Vklj. z vpenjalnim vijakom in ključem s T-ročajem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806,

AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835,

GARANT vpenjalne stročnice art. 309563,

vpenjalne stročnice ALBRECHT art. 309572 – 309573.

Strategija odrezovanja: HSC

Ø D₁: 9 mm

Ø D₂: 13 mm

Zunanji Ø D: 27 mm

Tehnični opis

Vpenjalna širina	2 - 6 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Ø D ₁	9 mm
Ø D ₂	13 mm
Trn za rezkarje	BT 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	JIS B6339
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-2
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 5 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 primerno za velikost strmega konusa 40	308810 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep Hurco 45° z izvrtino in ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308720 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308812 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40