



## Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm s tesnilom in brizgalnimi šobami, ER 16



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	309165
GTIN	4045197666284
Razred artikla	32Z

### Opis

#### Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Zatesnjene izvedbe z brizgalnimi šobami so primerne le za nazivni  $\emptyset$ .

$\emptyset$  1 mm in 2 mm brez brizgalnih šob in ni zatesnjen.

Oblika A.

#### Obseg dobave:

V etuiju z vložkom iz trde pene, korak 1 mm.

### Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	$\leq 10 \mu\text{m}$
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava

