

Garant**Vpenjalni trn za rezkalne glave z dušenjem vibracij, BT 50 A = 300, Ø trna d1: 22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 303055 22 |
| GTIN | 4045197821713 |
| Razred artikla | 31A |

Opis**Izvedba:**

- **Cilindrična oblika.**
- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Večje naležne površine zveze.**
- **Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.**

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|---|---------------|
| Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄ | 19 mm |
| Zunanji Ø D | 48 mm |
| Ø trna d ₁ | 22 mm |
| Previsna dolžina A | 300 mm |
| Trn za rezkarje | BT 50 A = 300 |
| Standard | DIN 6357 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Standard vpenjalnega trna | DIN 69882-3 |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 7388-2 |
| Standard vpenjalnega trna | JIS B6339 |
| Oblika | A |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 6,3 pri 8000 min ⁻¹ |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 6 µm |
| Strategija odrezovanja | HPC |
| Nihanje | z dušenjem |
| Vrsta izdelka | Vpenjalni trn za rezkalne glave |

Pribor

| | |
|---|-----------|
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308795 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308760 50 |
| Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50 | 308790 50 |
| Specialni ključ za Ø trna 22 mm | 309840 22 |
| Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50 | 308785 50 |
| Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50 | 308765 50 |