

Garant

Vpenjalni trn za rezkalne glave z blaženjem vibracij, konična, HSK-A 63 A = 200, Ø trna d1: 16 mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	306703 16
GTIN	4045197821775
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Konusno držalo, vpenjalni čep in naležna površina v zvezi brušeni.**
- **Standardno z izvrtino Balluffchip.**
- **Povečana naležna površina zveze.**

Izvedba z dušenjem vibracij, trn z jedrom za dušenje vibracij.

Prednosti:

Bistveno manjša nagnjenost k vibracijam! Znatno povečanje podajanja!

Obseg dobave:

Vklj. s priteznim vijakom za rezkar in sojemalno matico.

Dodatni pribor:

Specialni ključ art. 309840, cev za hladilno sredstvo art. 309880.

Napotek:

Druge velikosti po ponudbi.

Zunanji Ø D: 50 mm

Ø D₂: 38 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L₄: 17 mm

Tehnični opis

Zunanji Ø D	50 mm
Ø trna d ₁	16 mm
Ø D ₂	38 mm

Dolžina vpenjalnega trna za rezkarje L ₄	17 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 A = 200
Standard	DIN 6357
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-3
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 8000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 6 μm
Strategija odrezovanja	HPC
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Vpenjalni trn za rezkalne glave

Pribor

Specialni ključ za Ø trna 16 mm	309840 16
---------------------------------	-----------