

**Obroč za izstruženje za vpenjalne glave, Vpenjalna glava (SK): 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329835 80
GTIN	2050001922588
Razred artikla	33H

Opis**Primerno za :**

Vpenjalne glave primerne za izstruženje art. 329916; 329926; 329936; 329946; 329976.

Tehnični opis

Velikost vpenjalnega trna	80 mm
Vrsta izdelka	Obroč za izstruženje

Pribor

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 51 mm	329944 51
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 41 mm	329940 41
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 26 mm	329940 26

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 61 mm	329944 61
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 55 mm	329940 55
Vpenjalna glava mehka Ø začetne izvrtine 40 mm	329946 40
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 38 mm	329944 38
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 15 mm	329944 15
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 13 mm	329940 13
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 27 mm	329944 27
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 72 mm	329940 72
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 21 mm	329944 21
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 60 mm	329940 60
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 47 mm	329944 47
Vpenjalna glava mehka Ø začetne izvrtine 60 mm	329946 60
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 38 mm	329940 38
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 34 mm	329940 34
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 11 mm	329940 11
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 56 mm	329944 56
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 66 mm	329940 66
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 68 mm	329940 68
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 37 mm	329944 37
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 80 mm	329944 80
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 39 mm	329940 39
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 50 mm	329944 50
	329944 63

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 63 mm	
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 73 mm	329944 73
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 17 mm	329944 17
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 63 mm	329940 63
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 25 mm	329944 25
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 22 mm	329940 22
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 71 mm	329944 71
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 48 mm	329944 48
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 79 mm	329944 79
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 31 mm	329944 31
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 10 mm	329940 10
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 22 mm	329944 22
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 28 mm	329940 28
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 57 mm	329940 57
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 26 mm	329944 26
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 75 mm	329944 75
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 36 mm	329940 36
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 58 mm	329940 58
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 13 mm	329944 13
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 44 mm	329944 44
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 37 mm	329940 37

Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 7 mm	329940 7
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 65 mm	329944 65
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 23 mm	329940 23
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 21 mm	329940 21
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 14 mm	329944 14
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 65 mm	329940 65
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 52 mm	329940 52
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 66 mm	329944 66
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 60 mm	329944 60
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 71 mm	329940 71
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 76 mm	329940 76
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 16 mm	329944 16
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 78 mm	329940 78
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 55 mm	329944 55
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 35 mm	329940 35
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 78 mm	329944 78
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 29 mm	329944 29
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 77 mm	329940 77
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 5 mm	329940 5
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 48 mm	329940 48
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 18 mm	329944 18
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 20 mm	329940 20
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 31 mm	329940 31

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 34 mm	329944 34
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 59 mm	329940 59
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 18 mm	329940 18
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 9 mm	329940 9
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 40 mm	329944 40
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 30 mm	329944 30
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 43 mm	329944 43
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 70 mm	329940 70
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 54 mm	329944 54
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 11 mm	329944 11
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 76 mm	329944 76
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 25 mm	329940 25
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 52 mm	329944 52
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 51 mm	329940 51
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 69 mm	329944 69
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 32 mm	329940 32
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 62 mm	329940 62
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 53 mm	329944 53
Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 10 mm	329942 10
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 39 mm	329944 39
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 30 mm	329940 30

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 42 mm	329944 42
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 33 mm	329944 33
Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 9 mm	329942 9
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 42 mm	329940 42
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 68 mm	329944 68
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 32 mm	329944 32
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 23 mm	329944 23
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 17 mm	329940 17
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 67 mm	329940 67
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 49 mm	329940 49
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 77 mm	329944 77
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 70 mm	329944 70
Vpenjalna glava mehka Ø začetne izvrtine 20 mm	329946 20
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 53 mm	329940 53
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 8 mm	329940 8
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 40 mm	329940 40
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 50 mm	329940 50
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 64 mm	329940 64
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 35 mm	329944 35
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 44 mm	329940 44
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 56 mm	329940 56
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 69 mm	329940 69
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 36 mm	329944 36

Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 57 mm	329944 57
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 12 mm	329944 12
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 47 mm	329940 47
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 19 mm	329944 19
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 59 mm	329944 59
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 24 mm	329944 24
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 72 mm	329944 72
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 75 mm	329940 75
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 29 mm	329940 29
Vpenjalna glava mehka Ø začetne izvrtine 8 mm	329946 8
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 28 mm	329944 28
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 74 mm	329940 74
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 43 mm	329940 43
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 80 mm	329940 80
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 74 mm	329944 74
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 45 mm	329940 45
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 14 mm	329940 14
Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 8 mm	329942 8
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 45 mm	329944 45
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 46 mm	329944 46
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 79 mm	329940 79
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 46 mm	329940 46

Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 15 mm	329940 15
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 41 mm	329944 41
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 20 mm	329944 20
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 12 mm	329940 12
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 19 mm	329940 19
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 54 mm	329940 54
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 67 mm	329944 67
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 16 mm	329940 16
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 62 mm	329944 62
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 6 mm	329940 6
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 24 mm	329940 24
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 58 mm	329944 58
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 64 mm	329944 64
Vpenjalna glava s prečnimi in vzdolžnimi žlebovi Ø vpenjanja (korak 1 mm) 49 mm	329944 49
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 33 mm	329940 33
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 73 mm	329940 73
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 27 mm	329940 27
Vpenjalna glava gladka Ø vpenjanja (korak 1 mm) 61 mm	329940 61