

HAINBUCH**Vpenjalni primež MANOK, Vpenjalna glava (SK): 42****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	329810 42
GTIN	2050001922472
Razred artikla	33H

Opis**Izvedba:**

Stacionarni primež iz masivne litine. Velika držalna sila, preciznost in togost.

Uporaba:

Vsestranske možnosti uporabe, npr. za obdelovalne centre, merilne stroje, stebrne vrtalne stroje itd.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 vpenjalnim ključem.

Napotek:

Za primerne vpenjalne glave glejte art. 329910–329946.

Tehnični opis

Širina B	159 mm
Višina H	124 mm
Masa	15 kg
Dolžina L	214 mm
Velikost vpenjalnega trna	42
Natančnost ponovitve	0,01 mm

Ø glave	80 mm
Razdalja med pritrdilnimi izvrtinami	184 mm
Ø kroga lukenj	120 mm
Zev ključa	17 mm
Maksimalna vpenjalna sila	80 kN
Vpenjalna širina	4 - 42 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalni primeži