

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika C, vaporizirani, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	135855 M16
GTIN	4045197822024
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Oblika C** (presevani del 2–3 korake navoja).**Tehnični opis**

Korak navoja	2 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Standard	DIN 371
Ø osnovne izvrtine	14 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Ø držala D <sub>s</sub>	12 mm
Rezalni material	HSS E
4-kotno držalo □	9 mm
Ø navoja	16 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Število rezil Z	4
Globine navoja	48 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M16
Prevleka	vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	11 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	12 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	8 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	7 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	4 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	12 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		