



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2,
Zunanji Ø A / stožec: 250/6 mm**



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 310650 250/6 |
| GTIN | 4019208036755 |
| Razred artikla | 36R |

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Izvertina E: 76 mm

Višina brez čeljusti H₁: 83 mm

Višina s čeljustmi H₂: 124 mm

Število stojnih vijakov: 6

Velikost stojnih vijakov: 5/8–18

4-kotnik za ključ K: 12 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|--|
| Maksimalno število vrtljajev | 3000 min ⁻¹ |
| Višina brez čeljusti H ₁ | 83 mm |
| Zunanji Ø A | 250 mm |
| Izvertina E | 76 mm |
| 4-kotnik za ključ K | 12 mm |
| Velikost stojnih vijakov | 5/8–18 |
| Velikost konusa | 6 |
| Število stojnih vijakov | 6 |
| Masa | 30 kg |
| Višina s čeljustmi H ₂ | 124 mm |
| Standard | DIN 702-2 |
| Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm |
| Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm | 314000 250 |
| Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm | 314620 250 |

| | |
|--|------------|
| Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm | 314020 250 |
| Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm | 314420 250 |
| Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm | 314400 250 |
| Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 250 | 315000 250 |
| Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm | 314600 250 |
| Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 250 | 315200 250 |