



Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji Ø A / stožec: 160/5 mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 312700 160/5 |
| GTIN | 4019208026664 |
| Razred artikla | 36R |

Opis

Izvedba:

- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno **za stroje z velikim številom vrtljajev.**

Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Jeklo

Obseg dobave:

- 1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.
- 1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
- 1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 42 mm

Višina brez čeljusti H₁: 66 mm
 Višina s čeljustmi H₂: 92 mm
 Število stojnih vijakov: 4
 Velikost stojnih vijakov: M10
 Ø centrirnega stožca B: 82,575 mm

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------------|---|
| Višina s čeljustmi H ₂ | 92 mm |
| Zunanji Ø A | 160 mm |
| Masa | 8,5 kg |
| Velikost konusa | 5 |
| Maksimalno število vrtljajev | 4600 min ⁻¹ |
| Višina brez čeljusti H ₁ | 66 mm |
| Število stojnih vijakov | 4 |
| Velikost stojnih vijakov | M10 |
| Ø centrirnega stožca B | 82,575 mm |
| Izvertina E | 42 mm |
| 4-kotnik za ključ K | 10 mm |
| Standard | DIN 702-3 |
| Material | Jeklo |
| Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms |
| Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 160 mm | 314030 160 |
| Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 160 mm | 314100 160 |
| | 314700 160 |

Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave
160 mm

Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave
160 mm

314630 160

Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde za tip glave 160

315100 160