



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2,
Zunanji Ø A / stožec: 250/8 mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310650 250/8
GTIN	4019208036793
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Izvertina E: 76 mm

Višina brez čeljusti H_1 : 83 mm

Višina s čeljustmi H_2 : 124 mm

Število stojnih vijakov: 6

Velikost stojnih vijakov: 3/4–16

4-kotnik za ključ K: 12 mm

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Višina s čeljustmi H_2	124 mm
Velikost stojnih vijakov	3/4–16
Velikost konusa	8
Število stojnih vijakov	6
4-kotnik za ključ K	12 mm
Višina brez čeljusti H_1	83 mm
Izvertina E	76 mm
Zunanji \varnothing A	250 mm
Masa	30 kg
Standard	DIN 702-2
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314400 250
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314600 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm	314000 250
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm	314020 250
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 250	315200 250
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 250	315000 250
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314620 250
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314420 250