

Garant

**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3,
Zunanji Ø A / stožec: 250/6mm**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Razred artikla	31R

Opis

Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem.

Standard:

DIN 702-3.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

1 garnitura obrnljivih čeljusti **z lečastim ozobjem.**

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55029.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 76 mm

Višina brez čeljusti H₁: 83 mm

Višina s čeljustmi H₂: 124 mm

Število stojnih vijakov: 4

Velikost stojnih vijakov: M12

4-kotnik za ključ K: 12 mm

Tehnični opis

Izvertina E	76 mm
Masa	28 kg
Maksimalno število vrtljajev	2700 min ⁻¹
Velikost konusa	6
Velikost stojnih vijakov	M12
Število stojnih vijakov	4
Višina s čeljustmi H ₂	124 mm
Zunanji Ø A	250 mm
Višina brez čeljusti H ₁	83 mm
4-kotnik za ključ K	12 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 250	315200 250
Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314620 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm	314000 250
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314400 250
Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 250	315000 250
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 250 mm	314600 250
Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 250 mm	314020 250
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 250 mm	314420 250