


**3M****Izolirni trakovi, 15 mm×10 m, Barva: Y/G**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083652 Y/G
GTIN	4054596657441
Razred artikla	08M

## Opis

### Izvedba:

**3M™ Temflex® 165** je **univerzalno uporaben, mehek PVC-izolirni trak**. Teško vnetljivo. Samougasljiv, dobra odpornost proti olju in topilom.

### Uporaba:

Za izoliranje, povezovanje v snop, pritrditev in barvno označevanje.

### Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

## Tehnični opis

Debelina	0,15 mm
Širina	15 mm
Barva	rumeno zelena
Dolžina	10 m
Oznaka proizvajalca	3M® Temflex® 165

Uporaba	Označevanje
Uporaba	Izolacija
Uporaba	Spajanje
Uporaba	Označevanje
Natezna trdnost	2 N/mm
Črtalo na voljo	ne
Nosilni material	PVC-folija
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
temperaturna obstojnost do	90 °C
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Lepilna moč na jeklu	0,2 N/mm
Raztegljivost	200 %
Značilnost blagovnega imena	15 mm×10 m
Vrsta izdelka	Lepilni trak