



**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2,  
Zunanji Ø A / stožec: 315/8 mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	310650 315/8
GTIN	4019208036809
Razred artikla	36R

### Opis

#### Izvedba:

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

#### Uporaba:

**Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.**

Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

#### Standard:

**DIN 702-2.**

#### Obseg dobave:

1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven in 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

#### Dodatni pribor:

**Za nadomestne in dodatne čeljusti** glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

**Napotek:**

DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313110 – 313140.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Izvertina E: 103 mm

Višina brez čeljusti H<sub>1</sub>: 96 mm

Višina s čeljustmi H<sub>2</sub>: 142 mm

Število stojnih vijakov: 6

Velikost stojnih vijakov: 3/4–16

4-kotnik za ključ K: 14 mm

**Tehnični opis**

Število stojnih vijakov	6
Velikost stojnih vijakov	3/4–16
Višina s čeljustmi H <sub>2</sub>	142 mm
Masa	50 kg
Maksimalno število vrtljajev	2300 min <sup>-1</sup>
Velikost konusa	8
Izvertina E	103 mm
Višina brez čeljusti H <sub>1</sub>	96 mm
Zunanji Ø A	315 mm
4-kotnik za ključ K	14 mm
Standard	DIN 702-2
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

**Pribor**

Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 315 mm	314420 315
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 315 mm	314000 315

Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 315	315000 315
Garnitura čeljustnih nastavkov, 3-delna, mehki za tip glave 315 mm	314400 315
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 315 mm	314600 315
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 315	315200 315
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 315 mm	314020 315
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 315 mm	314620 315