


Garant

**Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-2,
Zunanji Ø A / stožec: 160/4mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Razred artikla	31R

Opis**Izvedba:**

- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo z manjšo maso in vztrajnostjo mase iz jekla.
- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.

Standard:

DIN 702-2.

Obseg dobave:

1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

1 garnitura obrnljivih čeljusti z lečastim ozobjem.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314000 – 315200. **Za zaščito pred odrezki** glejte art. 312800.

Napotek:

Za tričeljustne stružne glave s klinastimi letvami glejte art. 313120 – 313140.

DIN 702-2 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Izvertina E: 42 mm

Višina brez čeljusti H₁: 66 mm

Višina s čeljustmi H₂: 92 mm

Število stojnih vijakov: 3

Velikost stojnih vijakov: PG11

4-kotnik za ključ K: 10 mm

Tehnični opis

Izvertina E	42 mm
Maksimalno število vrtljajev	4000 min ⁻¹
Višina s čeljustmi H ₂	92 mm
Število stojnih vijakov	3
Velikost konusa	4
Zunanji Ø A	160 mm
4-kotnik za ključ K	10 mm
Masa	9,5 kg
Velikost stojnih vijakov	PG11
Višina brez čeljusti H ₁	66 mm
Standard	DIN 702-2
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 160 mm	314600 160
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314020 160

Garnitura čeljusti za vrtanje, 3-delna, trde za tip glave 160	315000 160
Prislon za obdelovanec, osnovni modul Višina h 15 mm	313036 15
Garnitura enodelnih čeljusti, 3-delna, mehke za tip glave 160 mm	314620 160
Garnitura čeljusti za struženje, 3-delna, trde za tip glave 160	315200 160
Prislon za obdelovanec Višina h 15 mm	313033 15
Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna, kaljene za tip glave 160 mm	314000 160