



Štiričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji Ø A / stožec: 250/8 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	312700 250/8
GTIN	4019208026459
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- **Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.**
- **Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.**
- **Visoka točnost krožnega teka.**

Kovano v utopu za daljšo življenjsko dobo, primerno **za stroje z velikim številom vrtljajev.**

Uporaba:

Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Jeklo

Obseg dobave:

- 1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.
- 1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
- 1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-3 ustreza staremu standardu DIN 55027.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhm

Izvertina E: 76 mm

Višina brez čeljusti H_1 : 83 mm
 Višina s čeljustmi H_2 : 124 mm
 Število stojnih vijakov: 4
 Velikost stojnih vijakov: M16
 $\varnothing$ centrirnega stožca B: 139,735 mm

Tehnični opis

Zunanji $\varnothing$ A	250 mm
Število stojnih vijakov	4
Višina brez čeljusti H_1	83 mm
Izvertina E	76 mm
Velikost konusa	8
Masa	30 kg
Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
$\varnothing$ centrirnega stožca B	139,735 mm
Velikost stojnih vijakov	M16
Višina s čeljustmi H_2	124 mm
4-kotnik za ključ K	12 mm
Standard	DIN 702-3
Material	Jeklo
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 250 mm	314700 250
Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 250 mm	314630 250
	314100 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave
250 mm

Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde za tip glave 250

315100 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave
250 mm

314030 250

Garnitura čeljustnih nastavkov, 4-delna, mehki za tip glave
250 mm

314430 250