


3M**Opozorilni PVC-trak za označevanje, Barva: WR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083637 WR
GTIN	2050001712349
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Barvni trakovi in trakovi za označevanje tal 3M™ so izjemno primerni za uporabo na področju vzdrževanja stavb in za izboljšanje varnosti naprav. Posebna struktura barvnih PVC-lepilnih trakov ščiti pred praskami, obrabo, vremenskimi vplivi in večino kemikalij. Enostavno za uporabo, zelo dobra prilagodljivost tudi na neravnih površinah.

Lepilni trak je primeren za označitev nevarnih mest in mest za postavitve materiala ter za označevanje kotov in robov.

Izjemno primeren za območja z majhno obremenitvijo s transportnimi enotami. **3M™ 767i** je rdeče-belo črtast.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov 3M™ je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	767i
Dolžina	33 m

Širina	50 mm
Barva	belo rdeča
Debelina	0,125 mm
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Posebnosti	preprosto odstranjevanje
Posebnosti	prilagodljivost
Raztegljivost	180 %
Lepilna masa	Naravni kavčuk
Temperatura skladiščenja	20 - 23 °C
Črtalo na voljo	ne
Nosilni material	PVC-folija
Obstojnost od datuma proizvodnje	12 mesec
temperaturna obstojnost do	29 °C
Natezna trdnost	2,28 N/mm
Lepilna moč na jeklu	0,21 N/mm
Uporaba	Označevanje
Uporaba	Označevanje
Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 60 %
Vrsta izdelka	Lepilni trak