



## Kotni brusilnik Classic, Tip: 72210500



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077151 72210500
GTIN	4014586851242
Razred artikla	03F

### Opis

#### Izvedba:

- Visokozmogljiv motor FEIN z močnim vlekem za visoko učinkovitost.
- Zapora pred samodejnim zagonom po prekinitvi napajanja.
- Zadnji ročaj je vrtljiv v 4 položaje.
- Proti obrabi odporen, električni zavorni sistem EBS ustavi stroj v manj kot 3 sekundah.
- Hitrovpensalni sistem FEIN QuickIN za hitro, preprosto in zanesljivo zamenjavo rezalnih oz. brusnih plošč brez uporabe orodja.

#### Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z  $\varnothing < 12$  mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

#### Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, garnituro za vpenjanje.

Oznaka proizvajalca: WSB 20-180

Poraba moči: 2000 W

Maksimalno število vrtljajev: 8500 min<sup>-1</sup>

Maksimalni  $\varnothing$  plošče: 180 mm

Največja globina rezanja: 48 mm

Masa: 4,8 kg

### Tehnični opis

Poraba moči	2000 W
Posebnosti	QuickIN

Oznaka proizvajalca	WSB 20-180
Maksimalno število vrtljajev	8500 min <sup>-1</sup>
Maksimalni Ø plošče	180 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s <sup>2</sup>
Masa	4,8 kg
Največja globina rezanja	48 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki