



Štiričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, lita, DIN 702-4, Zunanji Ø A: 200 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	312000 200
GTIN	4019208025995
Razred artikla	36R

Opis

Izvedba:

- Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
- Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Surova prirobnica art. 317000 mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Litina

Obseg dobave:

1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.

1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.

1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314100 – 315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Napotek:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.

Barvna koda za pribor: Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms

Izvertina E: 55 mm

Višina brez čeljusti H₁: 73,5 mm

Višina s čeljustmi H₂: 106 mm
 Centrirni Ø B: 160 mm
 Centrirna globina C: 4 mm
 4-kotnik za ključ K: 11 mm

Tehnični opis

Centrirni Ø B	160 mm
Centrirna globina C	4 mm
Zunanji Ø A	200 mm
Višina brez čeljusti H ₁	73,5 mm
Masa	14,6 kg
4-kotnik za ključ K	11 mm
Maksimalno število vrtljajev	3000 min ⁻¹
Izvertina E	55 mm
Višina s čeljustmi H ₂	106 mm
Standard	DIN 702-4
Material	Litina
Barvna koda za pribor	Planospiralne stružne glave in čeljusti Röhms
Vrsta izdelka	Planospiralne stružne glave

Pribor

Garnitura čeljustnih nastavkov, 4-delna, mehki za tip glave 200 mm	314430 200
Garnitura čeljustnih nastavkov, 4-delna, mehki za tip glave 200 mm	314500 200
Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 200 mm	314700 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 200 mm	314100 200

Garnitura čeljusti za vrtanje, 4-delna, trde za tip glave 200	315100 200
Garnitura osnovnih čeljusti, 4-delna, kaljene za tip glave 200 mm	314030 200
Garnitura enodelnih čeljusti, 4-delna, mehke za tip glave 200 mm	314630 200