

**Lepilni trak za pakiranje 6-delna, Barva: CLEAR****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	083672 CLEAR
GTIN	4005801188083
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

Univerzalni lepilni trak za pakiranje lahko uporabljate na vseh običajnih ročnih odvijalnikih, **tiho odvijanje**.

tesapack® 4120 je kakovosten PVC-lepilni trak z močno lepilno maso iz naravnega kavčuka.

Napotek:

Navedeni minimalni rok trajanja izdelkov tesa® je v skladu s predpisanimi smernicami za shranjevanje.

Tehnični opis

Debelina	0,05 mm
Širina	50 mm
Dolžina	66 m
Barva	prozorna
Oznaka proizvajalca	4120
Lepilna masa	Naravni kavčuk

Zračna vlažnost pri shranjevanju	50 - 70 %
Natezna trdnost	4,3 N/mm
Temperatura skladiščenja	15 - 35 °C
Črtalo na voljo	ne
Vrsta lepilnega traku	enostranski
Uporaba	Pakiranje
temperaturna obstojnost do	80 °C
Lepilna moč na jeklu	0,2 N/mm
Raztegljivost	75 %
Nosilni material	PVC-folija
Posebnosti	tih odvijanje
Posebnosti	možnost tiskanja
Posebnosti	možnost trgjanja z roko
Število lepilnih trakov	6
Vrsta izdelka	Lepilni trak

Pribor

Profesionalni ročni odvijalnik lepilnega traku	083676
--	--------