



Kotni brusilnik, Tip: AGS15-125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077141 AGS15-125
GTIN	4002395236015
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Kotni brusilni Milwaukee z mehkim zagonom, **blokado pred vnovičnim zagonom** in zaščito pred preobremenitvijo. Specialni brusilnik 1500 W z zmanjšanim številom vrtljajev **za lamelne brusne diske** z elektroniko za konstanten tek. Vklj. z garnituro za vpenjanje.

Obseg dobave:

Dodatni ročaj, zaščitni pokrov, omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.

Tehnični opis

Maksimalni Ø plošče	125 mm
Oznaka proizvajalca	AGS15-125CProTector
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Največja globina rezanja	33 mm
Masa	2,4 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5,5 m/s ²
Poraba moči	1500 W
Mehak zagon	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	7600 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Vpenjalna matica M14 Tip NUT

073930 NUT

Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC

073930 FIXTEC