

**Garant****Vpenjalna glava Kombi, vitka, HSK-A 63, Vpenjalni Ø D1: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304705 14
GTIN	4045197289506
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Z vpenjalnim vijakom za kroglasti zglob za sistem Weldon in Whistle-Notch (vpenjalna površina z naklonom 2°).
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- Vsa držala prenapeta (miren tek).
- HSK-funkcijske površine obdelane.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom po DIN 1835 oblika B + E in DIN 6535 oblika HB + HE.

**Obseg dobave:**

Vklj. z vijakom za kroglasti sklep in prevrtanim prislonskim vijakom.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, nadomestni vijak art. 309905, vel. M6 oz. M8.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	19 mm
Ø D <sub>3</sub>	24 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Zunanji Ø D	32 mm

Uporabna dolžina $L_N$	87 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

**Pribor**

HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 63	309880 63
--	-----------