

Garant**Vpenjalna glava za orodja s prijemalno površino, HSK-A 100 kratka, Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304390 10
GTIN	4045197289186
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.
- HSK-funkcijske površine obdelane.

GARANT: Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 oblika B in DIN 6535 oblika HB.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Napotek:

HSK 40 in 50, oblika A in E sta dobavljivi od proizvajalca.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	10
Zunanji Ø D	35 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893

Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-4
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 10 mm	309900 10
--	-----------