



Električni kotni brusilnik AGV, za plošče Ø 230 mm, z zaporo vnovičnega zagona, z mehkim začetkom



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077161 AGVM26-230
GTIN	4002395234271
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Zmogljiv kotni brusilnik 230 mm:

- Pred prahom zaščiteno motor PROtector z mehkim zagonom in omejitvijo zagonskega toka.
- Zaščita proti neželenemu ponovnemu zagonu.
- Vrtljiv ročaj z dušenjem vibracij.
- Blokada vretena.

Motor **2600 W**. Z **varnostno spojko** B-Guard Anti-Kickback, vpenjalno matico **FIXTEC** in avtomatskim balansirnikom.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem. Vključno FIXTEC hitrovpenjalna matica.

Tehnični opis

Največja globina rezanja	68 mm
Mehak zagon	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	2,5 m/s ²
Masa	5,8 kg
Poraba moči	2600 W
Maksimalni Ø plošče	230 mm

Oznaka proizvajalca	AGVM26-230GEXProTector
Posebnosti	FIXTEC
Posebnosti	Avtomatski balansirnik
Posebnosti	Varnostno stikalo
Posebnosti	vrtljivi ročaj
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Vpenjalna matica M14 Tip NUT	073930 NUT