



Vpenjalna glava s prečnimi žlebovi, SK 42, Ø vpenjanja (korak 0,5 mm): 9mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	329912 9
GTIN	2050001071392
Razred artikla	33H

Opis

Izvedba:

S prečnimi žlebovi za surovi material in male Ø.

Vpenjalne glave, **okrogli profil v koraku 0,5 mm oz. 1 mm. Pri naročilu navedite želen Ø vpetja.**

Uporaba:

Vsestransko območje uporabe, obdelovalni centri, merilni stroji ali za vpenjanje palet.

Napotek:

Vpenjalne glave in posebni profili po vaših individualnih željah po ponudbi.

Druge velikosti konusov, oblike (npr. 4-kotne) in neobdelani surovci **po ponudbi!**

Tehnični opis

Ø vpenjanja	9 mm
Vpenjalna površina	S prečnimi žlebovi
Vpenjalna širina	8 - 10,5 mm
Trdota	60 HR
Profil	okrogla

Dolžina L	47 mm
Trn za rezkarje	SK 42
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava