

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Strojni navojni svedri 6H, Navoj M (× korak): M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082807 M10
GTIN	4250361209833
Razred artikla	04D

Opis**Izvedba:**

Strojni navojni svedri HSS, ravni utor, višina prisekanega dela je 4 korake navoja za skoznje in zaprte izvrtine z globlje izvrtano osnovno izvrtino v tolerančnem razredu 6H.

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz **plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju**, v ozkih tolerancah, **z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam**. Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo **trajne** vijačne zveze najvišje kakovosti, **za vse obratovalne obremenitve** (statične, dinamične) z **idealnim prenosom sile**. Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

Uporaba:

Za ekonomično **popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev** in kot konstrukcijski element za **ojačitev navojev**, pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

Napotek:

Za strojne navojne svedre iz HSS-E-PM s prevleko TiCN glejte art. 133550 in art. 138200.

- **Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.**
- **Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.**

Tehnični opis

Navoj M	M10
Število navojnih vložkov art. 082800	30
Ø osnovne izvrtine	10,5 mm
Vrsta izdelka	Navojni svedri

