

Garant**Vpenjalna glava Whistle Notch, HSK-A 100, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304970 12
GTIN	4045197504937
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Z omejlilnim vijakom.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

Značilnosti:

Orodje je s strani vpeto z vpenjalnim vijakom in od zadaj podprto s prislonskim vijakom. Tako vpetje nima zračnosti in ne dopušča vibracij.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom in prijemalno površino z naklonom (2°) ustrezno DIN 1835 E in DIN 6535 HE.

Orodje se lahko nastavi v aksialni smeri. Posebej za vpenjanje svedrov iz karbidne trdine. Zmanjšanje dolžine zaradi čelnega ostrenja svedra je možno korigirati z aksialnim pomikom svedra v vpenjalju orodja.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

Tehnični opis

Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	12
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	42 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-5
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 12000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

Pribor

Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 12 mm	309900 12
--	-----------