



Kotni brusilnik Classic, Tip: 72210800



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077151 72210800
GTIN	4014586851273
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

- Visokozmogljiv motor FEIN z močnim vlekom za visoko učinkovitost.
- Zapora pred samodejnim zagonom po prekinitvi napajanja.
- Zadnji ročaj je vrtljiv v 4 položaje.
- Kotni brusilnik z navojnim vretenom M14 (npr. za uporabo lončastih ščetk).
- Brez QuickIN in zavornega sistema EBS.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, garnituro za vpenjanje.

Oznaka proizvajalca: WSG 20-230

Poraba moči: 2000 W

Maksimalno število vrtljajev: 6600 min⁻¹

Maksimalni \varnothing plošče: 230 mm

Največja globina rezanja: 66 mm

Masa: 4,5 kg

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	WSG 20-230
Maksimalne vibracije v skladu z EN	6 m/s ²

Maksimalni Ø plošče	230 mm
Največja globina rezanja	66 mm
Masa	4,5 kg
Poraba moči	2000 W
Maksimalno število vrtljajev	6600 min ⁻¹
Posebnosti	M14
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki