



Kotni brusilnik, Tip: AGV15-125



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077141 AGV15-125
GTIN	4002395239641
Razred artikla	03M

Opis

Izvedba:

Kotni brusilni Milwaukee z mehkim zagonom, **blokada pred vnovičnim zagonom** in zaščito pred preobremenitvijo. Kompakten kotni brusilnik 1550 W/125 mm z **elektroniko za konstanten, ročajem za blaženje vibracij**, blokado povratnega udarca za največje udobje uporabe, s sistemom **FIXTEC** za zamenjavo plošč brez uporabe orodja.

Obseg dobave:

Dodatni ročaj, zaščitni pokrov, omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.

Tehnični opis

Največja globina rezanja	33 mm
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4,7 m/s ²
Mehak zagon	da
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Oznaka proizvajalca	AGV15-125XCProTector
Poraba moči	1550 W
Masa	2,6 kg
Napajanje	Omrežno napajanje

Maksimalno število vrtljajev	11000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC
Vpenjalna matica M14 Tip NUT	073930 NUT
Ščitnik za AGV15-125 Tip GUARD-125	077142 GUARD-125