

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 100 dolga, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305485 16
GTIN	4045197289704
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	16
Vpenjalna širina	0,5 - 10 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Zunanji Ø D	28 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100 dolga

Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-6
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Izvertina Balluffchip	da
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308922 4
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309425 2,8
ER-vpenjalna stročnica tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308922 9
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 6-delna, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mms tesnilom	309014
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308920 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308901 8
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308921 6
ER-vpenjalna stročnica tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308921 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308920 9
	308921 5

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308901 5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309160
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308906 5
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mms tesnilom in brizgalnimi šobami	309165
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309425 4,5
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308901 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308901 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308901 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308922 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308921 8
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308921 7
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308922 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308906 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308921 4
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308921 9

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308922 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308901 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308906 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308901 2
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308906 10
Vpenjalni ključ HiRunER za momentne ključe Tip 16	309749 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308901 9
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308922 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308901 1,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308906 3
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308922 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308906 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308901 2,5
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308906 8
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309012
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308901 4
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mms tesnilom	309164
ER-vpenjalna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
ER-vpenjalna stročnicas tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308922 10
	308921 3

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

308920 8

ER-vpenjalna stročnicas tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

308906 6

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm

308901 3