



Tračni brusilnik za cevi, Tip: 72211351



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077715 72211351
GTIN	4014586853826
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

Stroj za brušenje cevi z veliko hitrostjo obdelave in **izjemno visoko zmogljivostjo odstranjevanja**. Zelo primerno za **obdelavo cevi in cevnih lokov** – čiščenje, odstranjevanje starih barv, obdelavo zvarov do priprave za poliranje in poliranje z visokim sijajem. Območje vrtljajev je nastavljivo za brusne trakove, trakove iz brusne koprene in polirne trakove. **izboljšano vodenje traku**. Za cevi iz nerjavnega jekla, Ø 8–80 mm.

Obseg dobave:

Brusni trak, 2×10 kos 20×815 mm, P120/P180, brusni trak 2×10 kos 40×815 mm, P120/P180, 5 kos brusni trak iz brusne koprene, 20×820 mm, zelo fin, kovček za orodje iz umetne mase.

Napotek:

Brusne trakove najdete od art. 558011 naprej.

Pakiranje: Transportni kovček

Oznaka proizvajalca: RS 17-70 E

Poraba moči: 1200 W

Širina traku: 20 / 40 mm

Dolžina traku: 815 mm

Maksimalni Ø cevi: 8 - 80 mm

Masa: 4,2 kg

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	RS 17-70 E
---------------------	------------

Poraba moči	1200 W
Tip	72211351
Širina traku	20 / 40 mm
Maksimalni Ø cevi	8 - 80 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	4 m/s ²
Dolžina traku	815 mm
Masa	4,2 kg
maksimalna hitrost traku	22 mm/s
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Tračni brusilnik za cevi

Pribor

Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 120	558010 120
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 180	558010 180
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 40	558010 40
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 60	558010 60
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 80	558010 80
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 120	558011 120
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 180	558011 180
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 40	558011 40
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 60	558011 60
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 80	558011 80
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 120	558012 120
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 180	558012 180
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 40	558012 40
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 60	558012 60
Brusni trak, običajni korund (A) KK711T Zrnatost 80	558012 80

