

**Garant****Vpenjalna glava Whistle Notch, HSK-A 100, Vpenjalni Ø D1: 32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	304970 32
GTIN	4045197504999
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- Z omejitnim vijakom.
- Z izvrtino za čip RFID/Balluff.

**Značilnosti:**

Orodje je s strani vpeto z vpenjalnim vijakom in od zadaj podprto s prislonskim vijakom. Tako vpetje nima zračnosti in ne dopušča vibracij.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom in prijemalno površino z naklonom (2°) ustrezno DIN 1835 E in DIN 6535 HE.

Orodje se lahko nastavi v aksialni smeri. Posebej za vpenjanje svedrov iz karbidne trdine. Zmanjšanje dolžine zaradi čelnega ostrenja svedra je možno korigirati z aksialnim pomikom svedra v vpenjalju orodja.

**Dodatni pribor:**

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900	32
Previsna dolžina A	120 mm
Zunanji Ø D	72 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 100

Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-5
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 6,3 pri 12000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Vpenjalne glave

---

## Pribor

Nasadni ključ za HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 32	309890 32
HSK-cev za hladilno sredstvo za HSK 32	309880 32
Nadomestni vpenjalni vijak za vpenjalni Ø glave D1 32 mm	309900 32