

Garant**Glava za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 40, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 11****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	305100 11
GTIN	4045197505002
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta (miren krožni tek!).**
- **Prehod navrtan (brez nastavitvenega vijaka).**
- **HSK-funkcijske površine obdelane.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodja s cilindričnim držalom v ER-vpenjalne stročnice po DIN 6499, oblika A in B.

Obseg dobave:

Vklj. s hitrozatezno vpenjalno matico.

Dodatni pribor:

Cev za hladilno sredstvo art. 309880, nasadni ključ art. 309890, ER-vpenjalne stročnice art. 308881 – 309434, ER-vpenjalni ključ art. 309680 oz. 613300.

Napotek:

Brez izvrtine za čip RFID/Balluff.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
za ER-vpenjalne stročnice	11
Vpenjalna širina	0,5 - 7 mm
Zunanji Ø D	19 mm
Trn za rezkarje	HSK-A 40

Standard vpenjalnega trna	DIN 69882-6
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Oblika	A
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308881 7
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 13-delna, 1–7 mm	309010
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308881 3
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308918 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308918 1
Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 17 mm	613300 17
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308881 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308918 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6,5 mm	308881 6,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5,5 mm	308881 5,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308881 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	308881 4,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308918 3
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 7-delna, 1–7 mm	309155
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308881 6
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308918 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308881 1
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308918 2

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308918 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	308881 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1,5 mm	308881 1,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2,5 mm	308881 2,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308881 2