

Garnitura glave za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 32



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 305450 32 |
| GTIN | 4045197307934 |
| Razred artikla | 37D |

Opis

Prednosti:

Daljša življenjska doba zaradi sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimalna varnost procesa zaradi velike vpenjalne sile.**
- **Boljša kakovost površine (kakovost, ožje tolerance izdelave).**
- **Nižji stroški proizvodnje.**

Obseg dobave:

ER-glave (**z matico**) art. 305390, vklj. s kovčkom iz umetne mase. ER-vpenjalni ključ art. 309680, vel. 32, ER-vpenjalne stročnice art. 308981

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 in 20 mm.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| za ER-vpenjalne stročnice | 32 |
| Trn za rezkarje | HSK-A 63 |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |

Pribor

| | |
|--|------------|
| ER-vpenjalni ključ za glave za ER-vpenjalne stročnice 32 | 309680 32 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 18 mm | 309000 18 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309432 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm | 309000 11 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 17 mm | 309000 17 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 13 mm | 309000 13 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309432 12 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 16 mm | 309000 16 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309000 8 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm | 309000 6 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309000 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 19 mm | 309000 19 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 20 mm | 309000 20 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm | 309000 9 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm | 309432 4,5 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm | 309000 7 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 15 mm | 309000 15 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm | 309432 10 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm | 309000 3 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm | 309000 5 |
| Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 18-delna, 3-20 mm | 309280 |
| ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 12 mm | 309000 12 |
| ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm | 309432 8 |
| | 309432 11 |

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 11 mm

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 14 mm

309000 14

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309000 4

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309432 9

ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno
kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309432 7

Glava za ER-vpenjalne stročnice za velikost ER-vpenjalnih
stročnic 32

305390 32