

Garnitura glave za ER-vpenjalne stročnice, HSK-A 63, za velikost ER-vpenjalnih stročnic: 16



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305450 16
GTIN	4045197307941
Razred artikla	37D

Opis

Prednosti:

Daljša življenjska doba zaradi sistemskega krožnega teka $\leq 10 \mu\text{m}$.

- **Optimalna varnost procesa zaradi velike vpenjalne sile.**
- **Boljša kakovost površine (kakovost, ožje tolerance izdelave).**
- **Nižji stroški proizvodnje.**

Obseg dobave:

ER-glave (**z matico**) art. 305390, vklj. s kovčkom iz umetne mase. ER-vpenjalni ključ art. 613300, vel. 25, ER-vpenjalne stročnice art. 308901

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 in 10 mm.

Tehnični opis

za ER-vpenjalne stročnice	16
Trn za rezkarje	HSK-A 63
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

Pribor

ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm	308920 1
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm	309425 4,5
Viličasti ključ, enostranski Zev ključa 25 mm	613300 25
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm	309425 3,5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm	308920 4
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm	308920 7
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm	308920 10
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm	308920 5
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	308920 6
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm	309425 6
Garnitura ER-vpenjalnih stročnic, 10-delna, 1-10 mm	309160
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm	308920 2
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm	308920 9
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm	308920 8
ER-vpenjalna stročnica Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm	308920 3
ET-vpenjalna stročnica za vrtanje navoja, z aksialno kompenzacijo Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm	309425 2,8
Glava za ER-vpenjalne stročnice za velikost ER-vpenjalnih stročnic 16	305390 16