



## Precizna glava za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P, HSK-A 63 kratka, Tip CP za ER: 16



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	305910 16
GTIN	2050001703392
Razred artikla	33F

### Opis

#### Izvedba:

- Zunanji in notranji konus sta brušena z izvrtino Balluffchip.
- Visoka točnost krožnega teka in ponovitve 3 µm pri 3×D, maksimalno 50 mm.
- Zelo visoke prijemalne sile zaradi popolne namestitve vpenjalne stročnice v glavi in prevlečene vpenjalne matice.
- Dušenje vibracij z vpenjalno stročnico in maso glave.
- Alternativno brez tesnjenja, z ER-vpenjalno matico CP art. 309655 ali z zatesnjenim sistemom, z ER-vpenjalno matico CP za HP-tesnilne obročke art. 309665 v povezavi s HP-tesnilnimi obročki art. 309666–309668 (za notranje dovajanje hladilnega sredstva oz. kot lovilec umazanije!).

#### Prednosti:

Patentirana, optimalna namestitev vpenjalne stročnice, dvojna vodila, trapezni navoj in vpenjalna matica s prevleko za boljše drsenje, se pri vpenjanju združijo v trdno enoto in zagotavljajo največjo togost in natančnost.

#### Uporaba:

Za zelo natančno vpenjanje orodij s cilindričnim držalom.

#### Obseg dobave:

Brez vpenjalne matice in tesnilnih obročkov.

#### Dodatni pribor:

Precizne ER-vpenjalne stročnice za HP art. 309368–309381 in za navojne svedre art. 309402–309419 (ne Horex). ER-vpenjalne matice CP art. 309655; 309665. HP-tesnilni obročki art. 309666–309668. CP-ključ s polžem art. 309754; 309756.

#### Napotek:

- Glava CP vpenja samo nazivni Ø do tolerance Ø h10.

· **Uporabljajte v kombinaciji z vpenjalnimi stročnicami Fahrion.**

Strategija odrezovanja: HSC

Oblika: A

Vpenjalna širina: 1 - 10 mm

Previsna dolžina A: 55 mm

Zunanji Ø D: 30 mm

## Tehnični opis

Tip CP za ER	16
Previsna dolžina A	55 mm
Vpenjalna širina	1 - 10 mm
Zunanji Ø D	30 mm
Oblika	A
Serija	Centro P
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za HDC-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Trn za rezkarje	HSK-A 63 kratka
Standard vpenjalnega trna	DIN 69893
Standard vpenjalnega trna	ISO 12164-1
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25.000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka ER-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 6 µm
Natančnost krožnega teka HP-vpenjalne stročnice z glavo za CP-vpenjalne stročnice	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Glave za vpenjalne stročnice

## Pribor

309372 6

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami  
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309402 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309404 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm

309404 3,5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm

309402 8

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 2 mm

309370 2

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm)  
426 E

309390

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309370 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309402 4,5

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm

309370 10

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja  
d 4 mm

309371 4

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami  
Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm

309372 4

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja  
d 5 mm

309371 5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom  
Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

309402 9

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in  
brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 4,5 mm

309404 4,5

Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø  
vpenjanja (korak 1 mm) 1 mm

309666 1

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm

309370 6

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja  
d 7 mm

309371 7

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm

309370 7

309371 9

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 9 mm

CP-ključ s polžem Tip 16 309754 16

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 2,8 mm 309402 2,8

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 309370 3

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm 309404 7

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm 309370 4

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm 309370 8

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 4 mm 309402 4

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 5 mm 309370 5

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 7 mm 309402 7

Garnitura ER-vpenjalnih stročnic HP s tesnjenjem (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E 309391

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm 309371 8

Tesnilni obroček HP za ER-vpenjalno matico CENTRO P Ø vpenjanja (korak 1 mm) 2 mm 309666 2

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3,5 mm 309402 3,5

ER-vpenjalna stročnica HP Nazivni Ø vpenjanja d 1 mm 309370 1

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 3 mm 309371 3

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 10 mm 309371 10

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 8 mm 309372 8

ER-vpenjalna stročnica HP s tesnilom Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309371 6

ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom in brizgalnimi šobami Nazivni Ø vpenjanja d 6 mm 309404 6

CP-ključ s polžem za momentni ključ Tip 16

309756 16