



Kotni brusilnik Classic, Tip: 72211100



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Številka za naročanje | 077151 72211100 |
| GTIN | 4014586853123 |
| Razred artikla | 03F |

Opis

Izvedba:

- Visokozmogljiv motor FEIN z močnim vlekem za visoko učinkovitost.
- Zapora pred samodejnim zagonom po prekinitvi napajanja.
- Zadnji ročaj je vrtljiv v 4 položaje.
- Proti obrabi odporen, električni zavorni sistem EBS ustavi stroj v manj kot 3 sekundah.
- Hitrovpensalni sistem FEIN QuickIN za hitro, preprosto in zanesljivo zamenjavo rezalnih oz. brusnih plošč brez uporabe orodja.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem, garnituro za vpenjanje.

Oznaka proizvajalca: WSB 25-230X

Poraba moči: 2500 W

Maksimalno število vrtljajev: 6600 min⁻¹

Maksimalni \varnothing plošče: 230 mm

Največja globina rezanja: 66 mm

Masa: 5,4 kg

Tehnični opis

| | |
|-------------|--------|
| Masa | 5,4 kg |
| Poraba moči | 2500 W |

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Največja globina rezanja | 66 mm |
| Maksimalne vibracije v skladu z EN | 6 m/s ² |
| Posebnosti | QuickIN |
| Maksimalno število vrtljajev | 6600 min ⁻¹ |
| Oznaka proizvajalca | WSB 25-230X |
| Maksimalni Ø plošče | 230 mm |
| Napajanje | Omrežno napajanje |
| Vrsta izdelka | Kotni brusilniki |