

**HOLEX****ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 9mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 309403 9      |
| GTIN                  | 4045197666055 |
| Razred artikla        | 32Z           |

**Opis****Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.  
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

**Primerno za:**

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

**Napotek:**

**HOLEX<sup>®</sup> ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.**

**Tehnični opis**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Nazivni Ø vpenjanja d    | 9 mm        |
| Trn za rezkarje          | ER 16       |
| Standard                 | ISO 15488-A |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 10 µm     |
| Tip                      | 4031 E      |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Zunanji Ø D       | 16,7 mm         |
| Celotna dolžina L | 27,5 mm         |
| Vrsta izdelka     | Vpenjalna glava |