

HOLEX**ER-vpenjalna stročnica za navojne svedre s tesnilom, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 3,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	309403 3,5
GTIN	4045197665997
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

Z notranjim 4-kotnikom za pozitivno vpenjanje navojnega svedra.
S tesnilnim čepom za notranje hlajenje (do 70 barov).

Primerno za:

Vse standardne glave za ER-vpenjalne stročnice, vpenjalne stročnice FAHRION tudi za precizno glavo za ER-vpenjalne stročnice CENTRO P.

Napotek:

HOLEX[®] ER-vpenjalne stročnice niso združljive z glavami za vpenjalne stročnice Centro P in HiRunER.

Tehnični opis

Nazivni Ø vpenjanja d	3,5 mm
Trn za rezkarje	ER 16
Standard	ISO 15488-A
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	4031 E

Zunanji Ø D	16,7 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna glava