

**Kotni brusilnik, Tip: AGV17-125****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077141 AGV17-125
GTIN	4002395243983
Razred artikla	03M

Opis**Izvedba:**

Kotni brusilni Milwaukee z mehkim zagonom, **blokado pred vnovičnim zagonom** in zaščito pred preobremenitvijo. Kotni brusilnik 1750 W/125 mm z **elektroniko za število vrtljajev**, s protiudarno zaščitno funkcijo in z mehkim zagonom. **Ročaj za blaženje vibracij**, zamenjava plošč brez uporabe orodja. Vklj. z vpenjalno matico **FIXTEC**.

Obseg dobave:

Dodatni ročaj, zaščitni pokrov, omrežni napajalni kabel dolžine 4 m.

Tehnični opis

Mehak zagon	da
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Maksimalne vibracije v skladu z EN	9,5 m/s ²
Največja globina rezanja	33 mm
Poraba moči	1750 W
Masa	2,8 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Oznaka proizvajalca	AGV17-125XProTector
Napajanje	Omrežno napajanje

Maksimalno število vrtljajev	2600 - 11000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

Pribor

Vpenjalna matica M14 Tip NUT	073930 NUT
Vpenjalna matica M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC