

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Garnitura navojnih vložkov, 10-delna oz. 20-delna, 1xD, Vrsta navoja/velikost navoja: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	082810 M12
GTIN	4250361203183
Razred artikla	04D

**Opis****Izvedba:**

Metrični navojni vložki iz žice iz nerjavnega plemenitega jekla, oblikovane v obliki vzmeti. Neprekinjeni prosti ovoji, vpenjalni zatič se po namestitvi odlomi na zarezi (želeno mesto). Optimizirana izvedba z delom za vstavljanje, ki omogoča, da se vložek vstavi in privije v izvrtino kot nek vijak.

Zelo čvrsti, neprekinjeni navojni vložki HeliCoil®plus iz **plemenitega jekla, z veliko odpornostjo proti obrabi, majhnim trenjem v navoju, v ozkih tolerancah, z visoko kakovostjo površine ter odpornostjo proti koroziji in visokim temperaturam.** Prilagodljiva oblika omogoča enakomerno porazdelitev obremenitve in napetosti, s čemer dobimo **trajne** vijakačne zveze najvišje kakovosti, **za vse obratovalne obremenitve** (statične, dinamične) z **idealnim prenosom sile.** Nezahtevna, hitra montaža. Nastane natančen, obojestransko uporaben notranji navoj.

**Uporaba:**

Za ekonomično **popravilo poškodovanih ali obrabljenih navojev** in kot konstrukcijski element za **ojačitev navojev** pri uporabi materialov z manjšo strižno trdnostjo (npr. Al, Al-Mg zlitine).

**Obseg dobave:**

Garnitura, 10-delna.

**Napotek:**

Samorezni navojni vložki in druge dimenzije so dobavljivi po ponudbi.

- **Primerne merilne trne za preverjanje navojev glejte od art. 486000 naprej.**

- Samorezni navojni vložki in druge velikosti ter UNC-/UNF-navojni vložki so dobavljivi po ponudbi.

## Tehnični opis

Vsebina garniture	10
Vrsta navoja	M12
Značilnost blagovnega imena	1×D
Maksimalna globina navoja	1×D
Vrsta izdelka	Navojni vložki

## Pribor

Vgradno vreteno Vrsta navoja/velikost navoja M10	082808 M10
--	------------