



Stružna glava s klinastimi letvami z enodelnimi obrnljivimi čeljustmi, DIN 702-3, Tip/kratki stožec vpenjalnega trna: 250/8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	313130 250/8
GTIN	4019208227856
Razred artikla	33R

Opis

Izvedba:

- **Najvišja točnost krožnega teka in zamenjave.**
- **Z varnostnimi zatiči čeljusti, centrično vpenjanje.**
- **Velik prehod.**
- **Natančnost je dvakrat večja od predpisane po DIN 6386.**
- **Velika sila vpetja pri majhnem naporu.**
- **Višje število vrtljajev zaradi varnostnih zatičev.**
- **Hitro in enostavno obračanje oz. zamenjava čeljusti.**
- **Zunanja kontura z robom za odvajanje brizgajoče emulzije.**
- **Mazalke za mazanje vseh drsni površin.**

Prednosti:

Kjer so zahtevane ekstremno velike sile vpetja, velika natančnost krožnega teka in zanesljiva natančnost trajne ponovitve.

Uporaba:

Za glave vretena DIN 702-3. S sprežnikom in matico z vencem. Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.

Material:

V celoti iz jekla, celotna površina kaljena.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnituro čeljusti, 1 vpenjalnim ključem, 1 garnituro pritrdilnih vijakov.

Napotek:

Izvertina E se lahko povrta: vel. 160 na 45 mm, vel. 200 na 55 mm, vel. 250 na 75 mm, vel. 315 na 102 mm (z doplačilom).

Barvna koda za pribor: Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm

Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 8 - 253 mm

Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki: 99 - 261 mm

Vpenjalni hod na čeljust S: 8 mm

Zunanji Ø A: 256 mm

Izvertina E: 62 mm

Ø centrirnega stožca B: 139,719 mm

Tehnični opis

Območje za notranje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	99 - 261 mm
Območje za zunanje vpenjanje s trdimi čeljustnimi nastavki	8 - 253 mm
Ø centrirnega stožca B	139,719 mm
Tip	250
Vpenjalni hod na čeljust S	8 mm
Maksimalno število vrtljajev	4200 min ⁻¹
Število stojnih vijakov	4
Masa	33 kg
Izvertina E	62 mm
Velikost stojnih vijakov	M16
Kratkostožčno vpenjalo	8
Zunanji Ø A	256 mm
Notranji 4-kotnik ključa K	14 mm
Standard	DIN 702-3
Barvna koda za pribor	Stružne glave s klinastimi letvami in čeljusti Röhm
Vrsta izdelka	Glave s klinastimi letvami

Pribor

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250

313210 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna ravno ozobje za tip glave 250

313207 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 250

313205 250

Garnitura trdih čeljustnih nastavkov, 3-delna za tip glave 250

313250 250

Garnitura osnovnih čeljusti, 3-delna poševno ozobje za tip glave 250

313200 250